

## Infinite F50 Plus



**Katalogové číslo:** 30183570  
**Skladování:** Bez teplotního režimu  
**Výrobce:** Tecan Group Ltd.

### Informace o přístroji:

- Pro měření v destičkách 96-jamek.
- Rozsah vlnových délek 400 – 750 nm.
- Měřicí rozsah 0 – 4 OD, rozlišení 0,0001 OD.
- Rychlost změření destičky do 15 sekund.
- 4 standardní filtry 405, 450, 492 a 620 nm, možnost dokoupení dalších.
- Rámeček na filtry s kapacitou až 8 filtrů najednou.
- Mimořádně úsporné a výkonné LED diody jako zdroj světla.
- Třepání destičky, nastavitelná intenzita i čas.
- Ovládání z počítače, USB připojení.
- Měření end-point, kinetika, export dat.
- Software Magellan pro detailní zpracování dat.